


Art.-Nr.: 10.08.04.00094




技術資料

属性	価値
材質	真鍮
グリップの長さ L	5.00 mm
スレッドG1	G3/8"-M
スレッドG2	G1/4-F
表面	ニッケルメッキ

RED-STK G3/8-AG G1/4-IG MS-VN

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ L	5.00 mm
スレッドG1	G3/8"-M
グリップの長さ LG1	10.0 mm
スレッドG2	G1/4-F
グリップの長さ LG2	15.0 mm
スパナサイズ SW1	19.0 mm

デザインデータ RED-STK G3/8-AG G1/4-IG MS-VN



技術資料

属性	価値
質量	17.50 g
材質	真鍮



ジョイント

RED-STK G3/8-AG G1/4-IG MS-VN



Art.-Nr.: 10.08.04.00094



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.04.00094



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.04.00094