


Art.-Nr.: 10.08.04.00098




技術資料

属性	価値
材質	真鍮
グリッパの長さ L	7.00 mm
スレッドG1	G3/4"-M
スレッドG2	G3/8-F
表面	ニッケルメッキ

RED-STK G3/4-AG G3/8-IG MS-V

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ

属性	価値
グリッパの長さ L	7.00 mm
スレッドG1	G3/4"-M
グリッパの長さ LG1	14.0 mm
スレッドG2	G3/8-F
グリッパの長さ LG2	21.0 mm
スパナサイズ SW1	32.0 mm

デザインデータ RED-STK G3/4-AG G3/8-IG MS-V



技術資料

属性	価値
質量	74.00 g
材質	真鍮



ジョイント

RED-STK G3/4-AG G3/8-IG MS-V



Art.-Nr.: 10.08.04.00098



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.04.00098



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.04.00098