

Art.-Nr.: 10.08.05.00131




DOP-NIP-S M5-AGx4

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

## 技術資料

| 属性         | 値       |
|------------|---------|
| 材質         | 真鍮      |
| グリッパーの長さ L | 4.00 mm |
| 呼び径 dn     | 2.50 mm |
| スレッド G1    | M5-M    |
| 表面         | ニッケルメッキ |



デザインデータ DOP-NIP-S M5-AGx4

## デザインデータ

| 属性           | 値       |
|--------------|---------|
| グリッパーの長さ L   | 4.00 mm |
| 呼び径 dn       | 2.50 mm |
| スレッド G1      | M5-M    |
| グリッパーの長さ LG1 | 4.5 mm  |
| スパナサイズ SW1   | 8.0 mm  |



## 技術資料

| 属性 | 値      |
|----|--------|
| 質量 | 3.00 g |
| 材質 | 真鍮     |



ジョイント

## DOP-NIP-S M5-AGx4



Art.-Nr.: 10.08.05.00131



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.08.05.00131](http://www.schmalz.co.jp/10.08.05.00131)



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.05.00131](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.05.00131)