


Art.-Nr.: 10.08.05.00138




## 技術資料

材質	真鍮
グリッパーの長さ L	4.00 mm
呼び径 dn	2.50 mm
スレッドG1	G1/8"-M
スレッドG2	M5-M
表面	ニッケルメッキ

RED-NIP G1/8-AG M5-AG MS V

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



## デザインデータ

グリッパーの長さ L	4.00 mm
呼び径 dn	2.50 mm
スレッドG1	G1/8"-M
グリッパーの長さ LG1	6.5 mm
スレッドG2	M5-M
グリッパーの長さ LG2	4.5 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm

デザインデータ RED-NIP G1/8-AG M5-AG MS V



技術資料

質量	9.00 g
材質	真鍮


[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.05.00138](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.05.00138)

1