


Art.-Nr.: 10.08.05.00139




## 技術資料

| 属性        | 価値      |
|-----------|---------|
| 材質        | 真鍮      |
| グリップの長さ L | 5.00 mm |
| 呼び径 dn    | 4.60 mm |
| スレッドG1    | G1/4"-M |
| スレッドG2    | G1/8"-M |
| 表面        | ニッケルメッキ |

RED-NIP G1/4-AG G1/8-AG MS V

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



## デザインデータ

| 属性          | 価値      |
|-------------|---------|
| グリップの長さ L   | 5.00 mm |
| 呼び径 dn      | 4.60 mm |
| スレッドG1      | G1/4"-M |
| グリップの長さ LG1 | 10.0 mm |
| スレッドG2      | G1/8"-M |
| グリップの長さ LG2 | 6.5 mm  |
| スパナサイズ SW1  | 17.0 mm |

デザインデータ RED-NIP G1/4-AG G1/8-AG MS V



## 技術資料

| 属性 | 価値      |
|----|---------|
| 質量 | 19.00 g |
| 材質 | 真鍮      |



六角穴付きリデュースニップル

## RED-NIP G1/4-AG G1/8-AG MS V



Art.-Nr.: 10.08.05.00139



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.08.05.00139](http://www.schmalz.co.jp/10.08.05.00139)



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.05.00139](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.05.00139)