


Art.-Nr.: 10.08.05.00140




技術資料

属性	価値
材質	真鍮
グリップバーの長さ L	6.00 mm
呼び径 dn	7.50 mm
スレッドG1	G1/2"-M
スレッドG2	G1/4"-M
表面	ニッケルメッキ

RED-NIP G1/2-AG G1/4-AG MS V

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L	6.00 mm
呼び径 dn	7.50 mm
スレッドG1	G1/2"-M
グリップバーの長さ LG1	12.0 mm
スレッドG2	G1/4"-M
グリップバーの長さ LG2	10.0 mm
スパナサイズ SW1	24.0 mm

デザインデータ RED-NIP G1/2-AG G1/4-AG MS V



技術資料

属性	価値
質量	49.0 g
材質	真鍮


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.05.00140

六角穴付きリデュースングニップル

RED-NIP G1/2-AG G1/4-AG MS V



Art.-Nr.: 10.08.05.00140



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.05.00140



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.05.00140