

Art.-Nr.: 10.08.05.00142




## 技術資料

材質	真鍮
グリッパーの長さ L	6.00 mm
呼び径 dn	10.00 mm
スレッドG1	G1/2"-M
スレッドG2	G3/8-M
表面	ニッケルメッキ

RED-NIP G1/2-AG G3/8-AG MS V

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



## デザインデータ

グリッパーの長さ L	6.00 mm
呼び径 dn	10.00 mm
スレッドG1	G1/2"-M
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スレッドG2	G3/8-M
グリッパーの長さ LG2	10.0 mm
スパナサイズ SW1	24.0 mm

デザインデータ RED-NIP G1/2-AG G3/8-AG MS V



技術資料

質量	50.00 g
材質	真鍮

