


Art.-Nr.: 10.08.05.00144




技術資料

属性	価値
材質	真鍮
グリップの長さ L	10.00 mm
呼び径 dn	12.00 mm
スレッド G1	G1"-M
スレッド G2	G1/2"-M
表面	ニッケルメッキ

RED-NIP G1-AG G1/2-AG MS V

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ L	10.00 mm
呼び径 dn	12.00 mm
スレッド G1	G1"-M
グリップの長さ LG1	16.0 mm
スレッド G2	G1/2"-M
グリップの長さ LG2	12.0 mm
スパナサイズ SW1	41.0 mm

デザインデータ RED-NIP G1-AG G1/2-AG MS V



技術資料

属性	価値
質量	193.00 g
材質	真鍮



六角穴付きリデュースニップル

RED-NIP G1-AG G1/2-AG MS V



Art.-Nr.: 10.08.05.00144



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.05.00144



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.05.00144