

ネジ式プラグ (つば付き)

## VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring



Art.-Nr.: 10.08.06.00044




### 技術資料

| 属性     | 価値      |
|--------|---------|
| 材質     | 真鍮      |
| スレッドG1 | G1/4"-M |
| 表面     | ニッケルメッキ |

VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



### デザインデータ

| 属性          | 価値      |
|-------------|---------|
| グリップの長さ Lk  | 4.50 mm |
| ヘッド径 Dk     | 18.0 mm |
| スレッドG1      | G1/4"-M |
| グリップの長さ LG1 | 7.5 mm  |
| スパナサイズ SW2  | 6.0 mm  |

デザインデータ VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring



### 技術資料

| 属性 | 価値      |
|----|---------|
| 質量 | 13.00 g |
| 材質 | 真鍮      |



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.06.00044](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.06.00044)

ネジ式プラグ (つば付き)

## VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring



Art.-Nr.: 10.08.06.00044



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.08.06.00044](http://www.schmalz.co.jp/10.08.06.00044)



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.06.00044](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.06.00044)