

ネジ式プラグ (つば付き)

VRS-SB G3/8-AG ISKT O-Ring

Art.-Nr.: 10.08.06.00045




技術資料

属性	価値
材質	真鍮
スレッドG1	G3/8"-M
表面	ニッケルメッキ

VRS-SB G3/8-AG ISKT O-Ring

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ Lk	4.50 mm
ヘッド径 Dk	22.0 mm
スレッドG1	G3/8"-M
グリップの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW2	8.0 mm

デザインデータ VRS-SB G3/8-AG ISKT O-Ring



技術資料

属性	価値
質量	21.00 g
材質	真鍮



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.06.00045

ネジ式プラグ (つば付き)

VRS-SB G3/8-AG ISKT O-Ring



Art.-Nr.: 10.08.06.00045



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.06.00045



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.06.00045