

ネジ式プラグ (つば付き)

VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring



Art.-Nr.: 10.08.06.00046




技術資料

属性	価値
材質	真鍮
スレッドG1	G1/2"-M
表面	ニッケルメッキ

VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ Lk	5.00 mm
ヘッド径 Dk	27.0 mm
スレッドG1	G1/2"-M
グリップの長さ LG1	9.5 mm
スパナサイズ SW2	10.0 mm

デザインデータ VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring



技術資料

属性	価値
質量	32.00 g
材質	真鍮



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.06.00046

ネジ式プラグ (つば付き)

VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring



Art.-Nr.: 10.08.06.00046



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.06.00046



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.06.00046