

Art.-Nr.: 10.08.06.00060




VRS-STECH 10x18

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	価値
作動温度	°C
グリップバーの長さ L	18.00 mm
外径 D	10.00 mm

デザインデータ



属性	価値
グリップバーの長さ L1	42.00 mm
グリップバーの長さ L	18.00 mm
外径 D1	10.0 mm
外径 D	10.00 mm

デザインデータ VRS-STECH 10x18



Art.-Nr.: 10.08.06.00060



技術資料

属性	値
質量	2.10 g
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.06.00060