

Connettore di chiusura
VRS-STECC 10x18



Art.-Nr.: 10.08.06.00060




VRS-STECC 10x18

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Temperatura d'intervento	°C
Lunghezza L	18,00 mm
Diametro esterno D	10,00 mm



Dati di costruzione VRS-STECC 10x18

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	42,00 mm
Lunghezza L	18,00 mm
Diametro esterno D1	10,0 mm
Diametro esterno D	10,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.06.00060

Connettore di chiusura
VRS-STECH 10x18



Art.-Nr.: 10.08.06.00060



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	2,10 g
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C
Famiglia di prodotti	STV



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.06.00060



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.06.00060