

ネジ式プラグ (つば付き)


VRS-SB M5-AG ISKT O-Ring

Art.-Nr.: 10.08.06.00064



VRS-SB M5-AG ISKT O-Ring

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ VRS-SB M5-AG ISKT O-Ring

技術資料

属性	価値
材質	真鍮
スレッドG1	M5-M
表面	ニッケルメッキ

デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ Lk	2.50 mm
ヘッド径 Dk	7.9 mm
スレッドG1	M5-M
グリップの長さ LG1	5.0 mm
スパナサイズ SW2	2.5 mm



技術資料

属性	価値
質量	1.10 g
材質	真鍮



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.06.00064

ネジ式プラグ (つば付き)

VRS-SB M5-AG ISKT O-Ring



Art.-Nr.: 10.08.06.00064



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.06.00064



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.06.00064