

Art.-Nr.: 10.08.09.00004




技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	NPNスイッチング
入出力	電子式出力
電気の接続	アングルプラグM8、8ピン
構築	クイックチェンジシステム MATCH
Dmk	50.0 mm
種類	TM5
用	技術者

RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH

クイックチェンジモジュールRMQCは接続可能な状態で納品されます。
適切なグリッパーモジュールを別途注文する必要があります。



デザインデータ RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	125.00 mm
高さ H1	37.00 mm
高さ H	34.00 mm
外径 D2	31.5 mm
外径 D	75.00 mm
内径 d	6.40 mm
スレッド G1	M8-M
スレッド G2	M7-IG
Dmk	50.0 mm
ケーブルの長さ	270.00 mm

Art.-Nr.: 10.08.09.00004



技術資料

属性	値
取付部品のデザイン	流体チャンネル閉鎖
構築真空スイッチ	NPNスイッチング
入出力	電子式出力
質量	600.0 g
作動温度	5 ~ 60 °C
構築	クイックチェンジシステム MATCH
電気の接続	WS-M8-8
種類	TM5
付き	電気式移籍 / 空気式移籍
用	技術者
アキシアル荷重 (最大)	500.0 N
モーメント (Y)	40.0 Nm
アクスルオフセット最大	1.0 mm
負荷サイクル本数	100000.00
締め付け力	50.0 N
溶解力	0.0 N



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.09.00004



データアクセサリを注文する 10.08.09.00004

Typ	Artikelnummer
ソレノイドバルブ組立	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC 10.08.09.00032


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.09.00004