


Art.-Nr.: 10.08.09.00016



RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH

クイックチェンジモジュールRMQCは接続可能な状態で納品されます。  
適切なグリッパーモジュールを別途注文する必要があります。



デザインデータ RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH

## 技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	PNPスイッチング
入出力	電子式出力
電気の接続	2xplug M8, 3+4ピン
構築	クイックチェンジシステム MATCH
Dmk	50.0 mm
種類	ABBGoFaCRB15000
用	ABBロボティクス

## デザインデータ

属性	価値
高さ H1	24.00 mm
高さ H	21.00 mm
外径 D2	31.5 mm
外径 D	75.00 mm
内径 d	6.40 mm
スレッド G1	M8-M
スレッド G2	M7-IG
Dmk	50.0 mm
ケーブルの長さ	310.00 mm
スレッド G4	M4-F

Art.-Nr.: 10.08.09.00016


 技術資料

属性	値
取付部品のデザイン	流体チャンネル閉鎖
構築真空スイッチ	PNPスイッチング
入出力	電子式出力
質量	270.0 g
作動温度	5 ~ 60 °C
構築	クイックチェンジシステム MATCH
電気の接続	2xM8-3/4
種類	ABBGofaCRB15000
付き	電気式移籍 / 空気式移籍
用	ABBロボティクス
アキシャル荷重 (最大)	500.0 N
モーメント (Y)	40.0 Nm
アクスルオフセット最大	1.0 mm
負荷サイクル本数	100000.00
締め付け力	50.0 N
溶解力	0.0 N


 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.08.09.00016](http://www.schmalz.co.jp/10.08.09.00016)


 データアクセサリを注文する 10.08.09.00016

Typ		Artikelnummer
ソレノイドバルブ組立	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC	10.08.09.00032
分岐ケーブル	ASV ABB-C30 M12-8 ST	21.04.05.01008