

Art.-Nr.: 10.08.09.00021




RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH

クイックチェンジモジュールRMQCは接続可能な状態で納品されます。
適切なグリッパーモジュールを別途注文する必要があります。

技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	PNPスイッチング
入出力	電子式出力
電気の接続	プラグM12、12ピン
構築	クイックチェンジシステム MATCH
Dmk	31.5 mm
種類	ABB IRB1100
用	ABBロボティクス

デザインデータ



属性	価値
高さ H1	36.00 mm
高さ H	33.00 mm
外径 D2	20.0 mm
外径 D	75.00 mm
内径 d	5.30 mm
スレッド G1	M12-M
スレッド G2	M7-IG
Dmk	31.5 mm
ケーブルの長さ	450.00 mm
スレッド G4	M4-F

デザインデータ RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH



Art.-Nr.: 10.08.09.00021



技術資料

属性	値
取付部品のデザイン	流体チャンネル閉鎖
構築真空スイッチ	PNPスイッチング
入出力	電子式出力
質量	390.0 g
作動温度	5 ~ 60 °C
構築	クイックチェンジシステム MATCH
電気の接続	M12-12
種類	ABB IRB1100
付き	電気式移籍 / 空気式移籍
用	ABBロボティクス
アキシアル荷重 (最大)	500.0 N
モーメント (Y)	40.0 Nm
アクスルオフセット最大	1.0 mm
負荷サイクル本数	100000.00
締め付け力	50.0 N
溶解力	0.0 N



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.09.00021



データアクセサリを注文する 10.08.09.00021

Typ	Artikelnummer
ソレノイドバルブ組立	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC 10.08.09.00032
分岐ケーブル	ASV ABB-C30 M12-8 ST 21.04.05.01008


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.09.00021