

Art.-Nr.: 10.08.09.00032



VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	5,00 mm
Spannung DC	24 V - DC
Nenndurchfluss	3,000 m³/h
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-0,9 ... 8,0 bar
Steuerung Ventil	Stromlos geschlossen
Typ	RECB

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
----------	------

Konstruktionsdaten VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.08.09.00032

