

Art.-Nr.: 10.08.09.00040




Technische Daten

Attribut	Wert
Bauart Vakuumschalter	NPN schaltend
Ein-/Ausgänge	digital input/output
Elektrischer Anschluss	Steck. Hirose HR10A-10P
Ausführung	Schnellwechselsystem MATCH
Dmk	50,0 mm
Typ	EC-Series
für	ELITE Robots
Zusatzfunktion	Freedrive
Betriebseinrichtungen	

RMQC 50 ELITE DIO FD HR10A-10P MATCH

Das Schnellwechselmodul RMQC wird anschlussfertig geliefert.

Ein passender Vakuum-Erzeuger muss separat bestellt werden.



Konstruktionsdaten RMQC 50 ELITE DIO FD HR10A-10P MATCH

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H1	24,00 mm
Höhe H	21,00 mm
Außendurchmesser D2	31,5 mm
Außendurchmesser D	75,00 mm
Innendurchmesser d	6,40 mm
Gewinde G2	M7-IG
Dmk	50,0 mm
Kabellänge	180,00 mm
Gewinde G4	M4-IG
Gewinde G3	M3-IG

Art.-Nr.: 10.08.09.00040

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Bauform Befestigungselemente	Fluidkanal geschlossen
Bauart Vakuumschalter	NPN schaltend
Ein-/Ausgänge	digital input/output
Gewicht	293,0 g
Einsatztemperatur	5 ... 60 °C
Ausführung	Schnellwechselsystem MATCH
Elektrischer Anschluss	HR10A-10P
Typ	EC-Series
mit	E-übertrag elektr / pneum
für	ELITE Robots
Kraft axial (max)	500,0 N
Moment (Y)	40,0 Nm
Achsversatz max	1,0 mm
Anzahl Lastspiele	100.000,00
Anzugskraft	50,0 N
Lösekraft	0,0 N

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.08.09.00040**Bestelldaten Zubehör 10.08.09.00040**

Typ	Artikelnummer
Ventil-Baugruppe	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
	10.08.09.00032

