

Art.-Nr.: 10.08.09.00040


**Teknik veriler**

Attribute	Value
İnřaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Giriřler / ıkıřlar	dijital giriř / ıkıř
Elektrik baęlantısı	Male Hirose HR10A-10P
İnřaat	Hızlı deęiřtirme sistemi MATCH
Dmk	50.0 mm
Tip	EC-Series
für	ELITE Robotlar
Zusatzfunktion Betriebseinrichtungen	Freedrive

RMQC 50 ELITE DIO FD HR10A-10P MATCH

Hızlı deęiřtirme modülü RMC baęlantıya hazır olarak teslim edilir.

Uygun bir vakum üretici ayrıca sipariř edilmelidir.

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H1	24.00 mm
Yükseklik H	21.00 mm
Dıř ap D2	31.5 mm
Dıř ap D	75.00 mm
İ ap d	6.40 mm
Dıř G2	M7-F
Dmk	50.0 mm
Kablo uzunluęu	180.00 mm
Dıř G4	M4-F
Dıř G3	M3-F

Tasarım verileri RMC 50 ELITE DIO FD HR10A-10P MATCH

WWW.SCHMALZ.COM/10.08.09.00040

RMQC 50 ELITE DIO FD HR10A-10P MATCH

Art.-Nr.: 10.08.09.00040



Teknik veriler

Attribute	Value
řekil montaj elemanları	Akışkan kanalı kapalı
İnřaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Giriřler / çıkışlar	dijital giriş / çıkış
Ağırlık	293.0 g
Çalışma sıcaklığı	5 ... 60 °C
İnřaat	Hızlı deęiřtirme sistemi MATCH
Elektrik baęlantısı	HR10A-10P
Tip	EC-Series
mit	E-transfer elektrik / pnömatik
für	ELITE Robotlar
Kraft axial (max)	500.0 N
Moment (Y)	40.0 Nm
Achsversatz max	1.0 mm
Yük döngüsü sayısı	100000.00
Anzugskraft	50.0 N
Lösekraft	0.0 N



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.09.00040

Veri aksesuarları sipariř edin 10.08.09.00040

Typ	Artikelnummer
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
	10.08.09.00032

WWW.SCHMALZ.COM/10.08.09.00040