

Art.-Nr.: 10.09.02.00020




SVB-T 4

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	価値
材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップバーの長さ L	34.00 mm
ホース径	4.00 mm



デザインデータ SVB-T 4

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L	34.00 mm
高さ H1	20.60 mm
高さ H	16.30 mm
外径 D1	8.6 mm
内径 d	4.00 mm

Art.-Nr.: 10.09.02.00020



技術資料

属性	価値
質量	13.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	4-2
圧力範囲（作動圧）[bar]	-1.00 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.09.02.00020



発注データ アクセサリ 10.09.02.00020

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
真空ホース (メートル)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空ホース (メートル)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063

