

Art.-Nr.: 10.09.02.00021




SVB-T 6

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	価値
材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリッパーの長さ L	42.00 mm
ホース径	6.00 mm

デザインデータ



デザインデータ SVB-T 6

属性	価値
グリッパーの長さ L	42.00 mm
高さ H1	27.00 mm
高さ H	21.00 mm
外径 D1	11.9 mm
内径 d	6.00 mm

Art.-Nr.: 10.09.02.00021



技術資料

属性	価値
質量	25.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	6-4
圧力範囲（作動圧）[bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.09.02.00021



発注データ アクセサリ 10.09.02.00021

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

