




SVB-T 12

技術資料

属性	値
材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリッパーの長さ L	69.00 mm
ホース径	12.00 mm

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。




デザインデータ SVB-T 12

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L	69.00 mm
高さ H1	44.00 mm
高さ H	34.00 mm
外径 D1	19.9 mm
内径d	12.00 mm



Art.-Nr.: 10.09.02.00023



技術資料

属性	値
質量	115.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	12-9
圧力範囲（作動圧） [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.09.02.00023



発注データ アクセサリ 10.09.02.00023

Typ	本数
圧縮エアホース	10.07.09.00050
真空ホース (メートル)	10.07.09.00037

