

Art.-Nr.: 10.09.02.00025




SVB-T 10

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	価値
材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップバーの長さ L	55.50 mm
ホース径	10.00 mm



デザインデータ SVB-T 10

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L	55.50 mm
高さ H1	36.00 mm
高さ H	27.70 mm
外径 D1	16.7 mm
内径 d	10.00 mm

Art.-Nr.: 10.09.02.00025



技術資料

属性	価値
質量	59.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	10-7
圧力範囲（作動圧） [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.09.02.00025



発注データ アクセサリ 10.09.02.00025

Typ		本数
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084

