




SVB-T 10

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione SVB-T 10

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Lunghezza L	55,50 mm
Diametro tubo flessibile esterno	10,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	55,50 mm
Altezza H1	36,00 mm
Altezza H	27,70 mm
Diametro esterno D1	16,7 mm
Diametro interno d	10,00 mm

Art.-Nr.: 10.09.02.00025

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	59,0 g
Materiale	Ottone
Tipo di tubo flessibile di design	10-7
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Famiglia di prodotti	STV

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.09.02.00025

**Ordinare gli accessori dati 10.09.02.00025**

Typ		codice articolo
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084

