




STV-T M5-AG 4

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-T M5-AG 4

**Teknik veriler**

| Attribute         | Value    |
|-------------------|----------|
| Malzeme           | Pirinç   |
| Çalışma sıcaklığı | °C       |
| Uzunluk L         | 34,00 mm |
| Diş G1            | M5-M     |
| Diş hortum çapı   | 4,00 mm  |

**Tasarım verileri**

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Uzunluk L          | 34,00 mm |
| Yükseklik H1       | 14,00 mm |
| Yükseklik H        | 9,60 mm  |
| Diş çap D1         | 8,7 mm   |
| Nominal çap dn     | 2,00 mm  |
| İç çap d           | 4,00 mm  |
| Diş G1             | M5-M     |
| Diş uzunluğu LG1   | 4,5 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 8,0 mm   |

Art.-Nr.: 10.09.02.00038

**Teknik veriler**

| Attribute                              | Value   |
|----------------------------------------|---------|
| Ağırlık                                | 14,20 g |
| Malzeme                                | Pirinç  |
| Tasarım hortum tipi                    | 4-2     |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar     |
| Çalışma sıcaklığı                      | °C      |
| Ürün ailesi                            | STV     |

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.09.02.00038](http://www.schmalz.com/10.09.02.00038)**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.09.02.00038**

| Typ                    |                    | Ürün numarası  |
|------------------------|--------------------|----------------|
| Basıncılı hava hortumu | VSL 4-2 PE BL      | 10.07.09.00013 |
| Vakum hortumu (metre)  | VSL 4-2 PU MI-TR   | 10.07.09.00001 |
| Vakum hortumu (metre)  | VSL 4-2.7 PA MI-TR | 10.07.09.00063 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00038](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00038)