

Raccordo a innesto a T
STV-T M5-AG 4



Art.-Nr.: 10.09.02.00038




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Temperatura d'intervento	°C
Lunghezza L	34,00 mm
Filettatura G1	M5-AG
Diametro tubo flessibile esterno	4,00 mm

STV-T M5-AG 4

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	34,00 mm
Altezza H1	14,00 mm
Altezza H	9,60 mm
Diametro esterno D1	8,7 mm
Diametro nominale dn	2,00 mm
Diametro interno d	4,00 mm
Filettatura G1	M5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	4,5 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm

Dati di costruzione STV-T M5-AG 4



WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00038

Raccordo a innesto a T
STV-T M5-AG 4



Art.-Nr.: 10.09.02.00038



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	14,2 g
Materiale	Ottone
Tipo di tubo flessibile di design	4-2
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C
Famiglia di prodotti	STV



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.09.02.00038



Ordinare gli accessori dati 10.09.02.00038

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063



WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00038