


Art.-Nr.: 10.09.02.00038



STV-T M5-AG 4

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ STV-T M5-AG 4

技術資料

属性	価値
材質	真鍮
作動温度	°C
グリッパーの長さ L	34.00 mm
スレッド G1	M5-M
ホース径	4.00 mm

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	34.00 mm
高さ H1	14.00 mm
高さ H	9.60 mm
外径 D1	8.7 mm
呼び径 dn	2.00 mm
内径 d	4.00 mm
スレッド G1	M5-M
グリッパーの長さ LG1	4.5 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm

Art.-Nr.: 10.09.02.00038



技術資料

属性	価値
質量	14.20 g
材質	真鍮
実現ホース種類	4-2
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.09.02.00038



発注データ アクセサリ 10.09.02.00038

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
真空ホース (メートル)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空ホース (メートル)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063

