

ワンタッチホースコネクタ T
STV-T G1/8-AG 4




Art.-Nr.: 10.09.02.00039



STV-T G1/8-AG 4

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ STV-T G1/8-AG 4

技術資料

材質	真鍮
作動温度	°C
グリップバーの長さ L	32.50 mm
スレッド G1	G1/8"-M
ホース径	4.00 mm

デザインデータ

グリップバーの長さ L	32.50 mm
高さ H1	16.00 mm
高さ H	11.70 mm
外径 D1	8.7 mm
呼び径 dn	3.00 mm
内径 d	4.00 mm
スレッド G1	G1/8"-M
グリップバーの長さ LG1	5.5 mm
スパナサイズ SW1	13.0 mm




WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00039

ワンタッチホースコネクタ T
STV-T G1/8-AG 4



Art.-Nr.: 10.09.02.00039



技術資料

質量	19.30 g
材質	真鍮
実現ホース種類	4-2
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C
製品ファミリー	STV



発注データ アクセサリ **10.09.02.00039**

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
真空ホース (メートル)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空ホース (メートル)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063



WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00039