




STV-T G1/8-AG 6

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-T G1/8-AG 6

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Pirinç
Çalışma sıcaklığı	°C
Uzunluk L	41,50 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş hortum çapı	6,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	41,50 mm
Yükseklik H1	20,00 mm
Yükseklik H	14,00 mm
Diş çap D1	12,0 mm
Nominal çap dn	4,00 mm
İç çap d	6,00 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	5,5 mm
Anahtar boyutu SW1	13,0 mm

Fiş birleşimi, T

STV-T G1/8-AG 6



Art.-Nr.: 10.09.02.00040



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	35,40 g
Malzeme	Pirinç
Tasarım hortum tipi	6-4
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.09.02.00040



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.09.02.00040

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 6-4 PE BL 10.07.09.00014
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PTFE MI-TR 10.07.09.00157
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR 10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00040