

ワンタッチホースコネクタ T
STV-T G1/8-AG 6



Art.-Nr.: 10.09.02.00040




STV-T G1/8-AG 6

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	価値
材質	真鍮
作動温度	°C
グリップの長さ L	41.50 mm
スレッド G1	G1/8"-M
ホース径	6.00 mm



デザインデータ STV-T G1/8-AG 6

デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ L	41.50 mm
高さ H1	20.00 mm
高さ H	14.00 mm
外径 D1	12.0 mm
呼び径 dn	4.00 mm
内径 d	6.00 mm
スレッド G1	G1/8"-M
グリップの長さ LG1	5.5 mm
スパナサイズ SW1	13.0 mm



ワンタッチホースコネクタ T STV-T G1/8-AG 6



Art.-Nr.: 10.09.02.00040

技術資料

属性	価値
質量	35.40 g
材質	真鍮
実現ホース種類	6-4
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C
製品ファミリー	STV

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.09.02.00040

発注データ アクセサリ 10.09.02.00040

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.09.02.00040