

ワンタッチホースコネクタ T
STV-T G1/8-AG 8



Art.-Nr.: 10.09.02.00041




STV-T G1/8-AG 8

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	価値
材質	真鍮
作動温度	°C
グリップの長さ L	48.70 mm
スレッド G1	G1/8"-M
ホース径	8.00 mm



デザインデータ STV-T G1/8-AG 8

デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ L	48.70 mm
高さ H1	22.00 mm
高さ H	15.00 mm
外径 D1	14.1 mm
呼び径 dn	5.50 mm
内径 d	8.00 mm
スレッド G1	G1/8"-M
グリップの長さ LG1	5.5 mm
スパナサイズ SW1	13.0 mm



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.09.02.00041

ワンタッチホースコネクタ T STV-T G1/8-AG 8



Art.-Nr.: 10.09.02.00041

技術資料

属性	価値
質量	51.60 g
材質	真鍮
実現ホース種類	8-6
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C
製品ファミリー	STV

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.09.02.00041

発注データ アクセサリ 10.09.02.00041

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
真空ホース (メートル)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003