

ワンタッチホースコネクタ T
STV-T G1/4-AG 10



Art.-Nr.: 10.09.02.00044




STV-T G1/4-AG 10

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	価値
材質	真鍮
作動温度	°C
グリップの長さ L	54.90 mm
スレッド G1	G1/4"-M
ホース径	10.00 mm



デザインデータ STV-T G1/4-AG 10

デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ L	54.90 mm
高さ H1	23.20 mm
高さ H	15.00 mm
外径 D1	16.5 mm
呼び径 dn	8.00 mm
内径 d	10.00 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	7.6 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.09.02.00044

ワンタッチホースコネクタ T STV-T G1/4-AG 10



Art.-Nr.: 10.09.02.00044

技術資料

属性	値
質量	70.30 g
材質	真鍮
実現ホース種類	10-7
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C
製品ファミリー	STV

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.09.02.00044

発注データ アクセサリ 10.09.02.00044

Typ		本数
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084