

ワンタッチホースコネクタ T  
**STV-T G1/4-AG 12**



Art.-Nr.: 10.09.02.00045




STV-T G1/4-AG 12

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

**技術資料**

| 属性        | 価値       |
|-----------|----------|
| 材質        | 真鍮       |
| 作動温度      | °C       |
| グリップの長さ L | 69.00 mm |
| スレッド G1   | G1/4"-M  |
| ホース径      | 12.00 mm |



デザインデータ STV-T G1/4-AG 12

**デザインデータ**

| 属性          | 価値       |
|-------------|----------|
| グリップの長さ L   | 69.00 mm |
| 高さ H1       | 26.60 mm |
| 高さ H        | 16.80 mm |
| 外径 D1       | 19.6 mm  |
| 呼び径 dn      | 8.40 mm  |
| 内径 d        | 12.00 mm |
| スレッド G1     | G1/4"-M  |
| グリップの長さ LG1 | 7.6 mm   |
| スパナサイズ SW1  | 17.0 mm  |



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.09.02.00045](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.09.02.00045)

# ワンタッチホースコネクタ T STV-T G1/4-AG 12



Art.-Nr.: 10.09.02.00045

## 技術資料

| 属性              | 価値       |
|-----------------|----------|
| 質量              | 113.40 g |
| 材質              | 真鍮       |
| 実現ホース種類         | 12-9     |
| 圧力範囲（作動圧） [bar] | bar      |
| 作動温度            | °C       |
| 製品ファミリー         | STV      |

## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.09.02.00045](http://www.schmalz.co.jp/10.09.02.00045)

## 発注データ アクセサリ 10.09.02.00045

| Typ          |                   | 本数             |
|--------------|-------------------|----------------|
| 圧縮エアホース      | VSL 12-9 PE BL    | 10.07.09.00050 |
| 真空ホース (メートル) | VSL 12-9 PU MI-TR | 10.07.09.00037 |