

Art.-Nr.: 10.09.02.00046




SVB-T 14

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	価値
材質	真鍮
作動温度	°C
グリッパーの長さ L	72.00 mm
ホース径	14.00 mm



デザインデータ SVB-T 14

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	72.00 mm
高さ H1	46.50 mm
高さ H	36.00 mm
外径 D1	21.3 mm
内径 d	14.00 mm

Art.-Nr.: 10.09.02.00046



技術資料

属性	価値
質量	141.70 g
材質	真鍮
実現ホース種類	14-11
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.09.02.00046



発注データ アクセサリ 10.09.02.00046

Typ	本数
真空ホース (メートル)	VSL 14-11 PU MI-TR 10.07.09.00038

