

VTR G1-IG 9xG1/2 POM

Art.-Nr.: 10.09.03.00091



VTR G1-IG 9xG1/2 POM


マニホールド VTRはすぐに使用可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
材質	ポリオキシメチレン
グリッパーの長さ L	160.00 mm
幅B	55.00 mm
高さ H	50.00 mm
アウトレット	9 x thread G1/2"-F
インレット	G1"-IG

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	45.00 mm
グリッパーの長さ L	160.00 mm
幅B	55.00 mm
高さ H	50.00 mm
内径d	6.50 mm
スレッドG1	G1"-F
グリッパーの長さ LG1	20.0 mm
スレッドG2	G1/2-F
グリッパーの長さ LG2	11.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	42.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	70.0 mm
分岐タイプ	9 x ネジ接続 G1/2"-F



デザインデータ VTR G1-IG 9xG1/2 POM



Art.-Nr.: 10.09.03.00091



技術資料

属性	価値
質量	416.00 g
材質	ポリオキシメチレン
製品ファミリー	VTR
締め付けトルクG1 (最大)	5.0 Nm
締め付けトルクG2 (最大)	3.0 Nm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.09.03.00091



発注データ アクセサリ 10.09.03.00091

Typ		本数
タケノコニップル	ST G1-AG 25 MS-V	10.08.03.00167
タケノコニップル	ST G1-AG 32 MS-V	10.08.03.00168
タケノコニップル	ST G1/2-AG 9 MS-V	10.08.03.00161
タケノコニップル	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
タケノコニップル	ST G1/2-AG 19 MS-V	10.08.03.00163

