


Art.-Nr.: 10.09.03.00092




VTR G1/2-IG 5xG3/8 POM

マニホールド VTRはすぐに使用可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
材質	ポリオキシメチレン
グリッパーの長さ L	76.00 mm
幅B	55.00 mm
高さ H	35.00 mm
アウトレット	5 x thread G3/8"-F
インレット	G1/2"-IG

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L2	38.00 mm
グリッパーの長さ L	76.00 mm
幅B	55.00 mm
高さ H	35.00 mm
内径d	6.50 mm
スレッドG1	G1/2"-F
グリッパーの長さ LG1	15.0 mm
スレッドG2	G3/8-F
グリッパーの長さ LG2	14.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	42.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	27.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	30.2 mm
分岐タイプ	5 x ネジ接続 G3/8"-F

デザインデータ VTR G1/2-IG 5xG3/8 POM

Art.-Nr.: 10.09.03.00092



技術資料

属性	価値
質量	154.00 g
材質	ポリオキシメチレン
製品ファミリー	VTR
締め付けトルクG1 (最大)	3.0 Nm
締め付けトルクG2 (最大)	3.0 Nm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.09.03.00092



発注データ アクセサリ 10.09.03.00092

Typ		本数
タケノコニップル	ST G1/2-AG 9 MS-V	10.08.03.00161
タケノコニップル	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
タケノコニップル	ST G1/2-AG 19 MS-V	10.08.03.00163
タケノコニップル	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
タケノコニップル	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160
ネジ式プラグ (つば付き)	VRS-SB G3/8-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00045
ネジ式プラグ (つば付き)	VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00046

