


Art.-Nr.: 10.09.03.00093



VTR G3/4-IG 5xG1/2 POM

マニホールド VTRはすぐに使用可能な製品として納品されます。



デザインデータ VTR G3/4-IG 5xG1/2 POM

## 技術資料

材質	ポリオキシメチレン
グリッパーの長さ L	90.00 mm
幅B	55.00 mm
高さ H	50.00 mm
アウトレット	5 x thread G1/2"-F
インレット	G3/4"-IG

## デザインデータ

グリッパーの長さ L2	45.00 mm
グリッパーの長さ L	90.00 mm
幅B	55.00 mm
高さ H	50.00 mm
内径d	6.50 mm
スレッドG1	G3/4"-F
グリッパーの長さ LG1	16.0 mm
スレッドG2	G1/2-F
グリッパーの長さ LG2	11.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	42.0 mm
分岐タイプ	5 x ネジ接続 G1/2"-F

Art.-Nr.: 10.09.03.00093


 技術資料

質量	264.00 g
材質	ポリオキシメチレン
製品ファミリー	VTR
締め付けトルクG1 (最大)	5.0 Nm
締め付けトルクG2 (最大)	3.0 Nm


 発注データ アクセサリ 10.09.03.00093

Typ		本数
タケノコニップル	ST G3/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00164
タケノコニップル	ST G3/4-AG 19 MS-V	10.08.03.00165
タケノコニップル	ST G3/4-AG 25 MS-V	10.08.03.00166
タケノコニップル	ST G1/2-AG 9 MS-V	10.08.03.00161
タケノコニップル	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
タケノコニップル	ST G1/2-AG 19 MS-V	10.08.03.00163