


Art.-Nr.: 10.09.03.00094




VTR G1-IG 5xG3/4 POM

マニホールド VTRはすぐに使用可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
材質	ポリオキシメチレン
グリッパーの長さ L	110.00 mm
幅B	55.00 mm
高さ H	50.00 mm
アウトレット	5 x thread G3/4"-F
インレット	G1"-IG



デザインデータ VTR G1-IG 5xG3/4 POM

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	55.00 mm
グリッパーの長さ L	110.00 mm
幅B	55.00 mm
高さ H	50.00 mm
内径d	6.50 mm
スレッドG1	G1"-F
グリッパーの長さ LG1	20.0 mm
スレッドG2	G3/4-IG
グリッパーの長さ LG2	15.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	42.0 mm
分岐タイプ	5 x ネジ接続 G3/4"-F

Art.-Nr.: 10.09.03.00094



技術資料

属性	価値
質量	281.00 g
材質	ポリオキシメチレン
製品ファミリー	VTR
締め付けトルクG1（最大）	5.0 Nm
締め付けトルクG2（最大）	5.0 Nm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.09.03.00094



発注データ アクセサリ 10.09.03.00094

Typ		本数
タケノコニップル	ST G1-AG 25 MS-V	10.08.03.00167
タケノコニップル	ST G1-AG 32 MS-V	10.08.03.00168
タケノコニップル	ST G3/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00164
タケノコニップル	ST G3/4-AG 19 MS-V	10.08.03.00165
タケノコニップル	ST G3/4-AG 25 MS-V	10.08.03.00166

