


VTR G1-1/4-IG 9xG3/4 POM



Art.-Nr.: 10.09.03.00095




VTR G1-1/4-IG 9xG3/4 POM

マニホールド VTRはすぐに使用可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
材質	ポリオキシメチレン
グリッパーの長さ L	210.00 mm
幅B	70.00 mm
高さ H	60.00 mm
アウトレット	9 x thread G3/4"-F
インレット	G1-1/4"-IG

デザインデータ



デザインデータ VTR G1-1/4-IG 9xG3/4 POM

属性	価値
グリッパーの長さ L2	57.00 mm
グリッパーの長さ L	210.00 mm
幅B	70.00 mm
高さ H	60.00 mm
内径d	6.50 mm
スレッドG1	G1-1/4"-F
グリッパーの長さ L1	22.0 mm
スレッドG2	G3/4-IG
グリッパーの長さ L2	15.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	55.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	96.0 mm
分岐タイプ	9 x ネジ接続 G3/4"-F



VTR G1-1/4-IG 9xG3/4 POM

Art.-Nr.: 10.09.03.00095



技術資料

属性	価値
質量	810.20 g
材質	ポリオキシメチレン
製品ファミリー	VTR
締め付けトルクG1（最大）	5.0 Nm
締め付けトルクG2（最大）	5.0 Nm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.09.03.00095



発注データ アクセサリ 10.09.03.00095

Typ		本数
タケノコニップル	ST G1-1/4-AG 38 MS-V	10.08.03.00123
タケノコニップル	ST G1-1/4-AG 32 MS-V	10.08.03.00169
タケノコニップル	ST G3/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00164
タケノコニップル	ST G3/4-AG 19 MS-V	10.08.03.00165
タケノコニップル	ST G3/4-AG 25 MS-V	10.08.03.00166

