

Art.-Nr.: 10.09.03.00096




VTR G1-1/2-IG 5xG1 POM

マニホールド VTRはすぐに使用可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	値
材質	ポリオキシメチレン
グリッパーの長さ L	150.00 mm
幅B	80.00 mm
高さ H	60.00 mm
アウトレット	5 x thread G1"-F
インレット	G1-1/2"-IG



デザインデータ VTR G1-1/2-IG 5xG1 POM

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L2	75.00 mm
グリッパーの長さ L	150.00 mm
幅B	80.00 mm
高さ H	60.00 mm
内径d	6.50 mm
スレッドG1	G1-1/2"-F
グリッパーの長さ LG1	22.0 mm
スレッドG2	G1-IG
グリッパーの長さ LG2	20.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	55.0 mm
分岐タイプ	5 x ネジ接続 G1"-F

VTR G1-1/2-IG 5xG1 POM

Art.-Nr.: 10.09.03.00096



技術資料

属性	価値
質量	682.00 g
材質	ポリオキシメチレン
製品ファミリー	VTR
締め付けトルクG1 (最大)	5.0 Nm
締め付けトルクG2 (最大)	5.0 Nm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.09.03.00096



発注データ アクセサリ 10.09.03.00096

Typ		本数
タケノコニップル	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170
タケノコニップル	ST G1-AG 25 MS-V	10.08.03.00167
タケノコニップル	ST G1-AG 32 MS-V	10.08.03.00168

