

Art.-Nr.: 10.09.03.00097




## 技術資料

| 属性        | 価値                 |
|-----------|--------------------|
| 材質        | ポリオキシメチレン          |
| グリップの長さ L | 60.00 mm           |
| 幅B        | 35.00 mm           |
| 高さ H      | 20.00 mm           |
| アウトレット    | 5 x thread G1/8"-F |
| インレット     | G1/4"-IG           |

VTR G1/4-IG 5xG1/8 POM

マニホールド VTRはすぐに使用可能な製品として納品されます。



## デザインデータ

| 属性                   | 価値               |
|----------------------|------------------|
| グリッパーの長さ L2          | 30.00 mm         |
| グリッパーの長さ L           | 60.00 mm         |
| 幅B                   | 35.00 mm         |
| 高さ H                 | 20.00 mm         |
| 内径d                  | 6.50 mm          |
| スレッドG1               | G1/4"-F          |
| グリッパーの長さ LG1         | 8.5 mm           |
| スレッドG2               | G1/8-IG          |
| グリッパーの長さ LG2         | 7.5 mm           |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 22.0 mm          |
| 分岐タイプ                | 5 x ネジ接続 G1/8"-F |

デザインデータ VTR G1/4-IG 5xG1/8 POM

Art.-Nr.: 10.09.03.00097



## 技術資料

| 属性            | 価値        |
|---------------|-----------|
| 質量            | 46.00 g   |
| 材質            | ポリオキシメチレン |
| 製品ファミリー       | VTR       |
| 締め付けトルクG1（最大） | 2.0 Nm    |
| 締め付けトルクG2（最大） | 1.0 Nm    |



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.09.03.00097](http://www.schmalz.co.jp/10.09.03.00097)



## 発注データ アクセサリ 10.09.03.00097

| Typ               |                            | 本数             |
|-------------------|----------------------------|----------------|
| ネジ式プラグ (つば付き)     | VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring | 10.08.06.00044 |
| ネジ式プラグ (つば付き)     | VRS-SB G1/8-AG ISKT O-Ring | 10.08.06.00043 |
| ワンタッチホスコネクタ、ストレート | STV-GE G1/8-AG 8           | 10.08.02.00206 |
| ワンタッチホスコネクタ、ストレート | STV-GE G1/4-AG 8           | 10.08.02.00207 |
| ワンタッチホスコネクタ、ストレート | STV-GE G1/4-AG 12          | 10.08.02.00208 |
| ワンタッチホスコネクタ、ストレート | STV-GE G1/4-AG 10          | 10.08.02.00251 |

