


Art.-Nr.: 10.09.03.00097

**Dati tecnici**

| Attributo | Valore |
|-------------|--------------------|
| Materiale | Poliossimetilene |
| Lunghezza L | 60,00 mm |
| Larghezza B | 35,00 mm |
| Altezza H | 20,00 mm |
| Uscite | 5 x thread G1/8"-F |
| Ingresso | G1/4"-IG |

VTR G1/4-IG 5xG1/8 POM

Il distributore aria compressa / vuoto VTR viene fornito come prodotto finito per connessione.

**Dati di costruzione**

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|----------|
| Lunghezza L2 | 30,00 mm |
| Lunghezza L | 60,00 mm |
| Larghezza B | 35,00 mm |
| Altezza H | 20,00 mm |
| Diametro interno d | 6,50 mm |
| Filettatura G1 | G1/4"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 8,5 mm |
| Filettatura G2 | G1/8"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG2 | 7,5 mm |
| Griglia forata Y1 | 22,0 mm |

Dati di costruzione VTR G1/4-IG 5xG1/8 POM



Art.-Nr.: 10.09.03.00097

**Dati tecnici**

| Attributo | Valore |
|-------------------------------|------------------|
| Peso | 46,0 g |
| Materiale | Poliossimetilene |
| Famiglia di prodotti | VTR |
| Coppia di serraggio G1 (max.) | 2,0 Nm |
| Coppia di serraggio G2 (max.) | 1,0 Nm |

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.09.03.00097**Ordinare gli accessori dati 10.09.03.00097**

| Typ | | codice articolo |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Bocchetta | ST G1/4-AG 6 MS-V | 10.08.03.00156 |
| Bocchetta | ST G1/4-AG 9 MS-V | 10.08.03.00157 |
| Bocchetta | ST G1/4-AG 13 MS-V | 10.08.03.00158 |
| Vite di chiusura con collare | VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring | 10.08.06.00044 |
| Vite di chiusura senza collare | VRS-S G1/4-AG | 10.08.06.00048 |
| Bocchetta | ST G1/8-AG 4 MS-ROH | 10.08.03.00153 |
| Bocchetta | ST G1/8-AG 6 MS-V | 10.08.03.00154 |
| Bocchetta | ST G1/8-AG 9 MS-V | 10.08.03.00155 |
| Vite di chiusura con collare | VRS-SB G1/8-AG ISKT O-Ring | 10.08.06.00043 |
| Vite di chiusura senza collare | VRS-S G1/8-AG | 10.08.06.00047 |

