

VTR G1/4-IG 9xG1/8 POM

Art.-Nr.: 10.09.03.00098




VTR G1/4-IG 9xG1/8 POM

マニホールド VTRはすぐに使用可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	値
材質	ポリオキシメチレン
グリッパーの長さ L	90.00 mm
幅B	35.00 mm
高さ H	20.00 mm
アウトレット	9 x thread G1/8"-F
インレット	G1/4"-IG



デザインデータ VTR G1/4-IG 9xG1/8 POM

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L2	45.00 mm
グリッパーの長さ L	90.00 mm
幅B	35.00 mm
高さ H	20.00 mm
内径d	6.50 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリッパーの長さ LG1	8.5 mm
スレッドG2	G1/8-IG
グリッパーの長さ LG2	7.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	22.0 mm
分岐タイプ	9 x ネジ接続 G1/8"-F

Art.-Nr.: 10.09.03.00098



技術資料

属性	価値
質量	67.00 g
材質	ポリオキシメチレン
製品ファミリー	VTR
締め付けトルクG1 (最大)	2.0 Nm
締め付けトルクG2 (最大)	1.0 Nm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.09.03.00098



発注データ アクセサリ 10.09.03.00098

Typ		本数
ネジ式プラグ (つば付き)	VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00044
ネジ式プラグ (つば付き)	VRS-SB G1/8-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00043
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251

