



Art.-Nr.: 10.09.03.00099



VTR G3/8-IG 5xG1/4 POM

マニホールド VTRはすぐに使用可能な製品として納品されます。



デザインデータ VTR G3/8-IG 5xG1/4 POM


技術資料

材質	ポリオキシメチレン
グリッパーの長さ L	72.00 mm
幅 B	39.00 mm
高さ H	24.00 mm
アウトレット	5 x thread G1/4"-F
インレット	G3/8"-IG

デザインデータ

グリッパーの長さ L2	36.00 mm
グリッパーの長さ L	72.00 mm
幅 B	39.00 mm
高さ H	24.00 mm
内径 d	6.50 mm
スレッド G1	G3/8"-F
グリッパーの長さ LG1	10.5 mm
スレッド G2	G1/4-IG
グリッパーの長さ LG2	10.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	27.0 mm
分岐タイプ	5 x ネジ接続 G1/4"-F

Art.-Nr.: 10.09.03.00099



質量	70.00 g
材質	ポリオキシメチレン
製品ファミリー	VTR
締め付けトルクG1 (最大)	3.0 Nm
締め付けトルクG2 (最大)	2.0 Nm



Typ		本数
タケノコニップル	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
タケノコニップル	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160
タケノコニップル	ST G1/4-AG 6 MS-V	10.08.03.00156
タケノコニップル	ST G1/4-AG 9 MS-V	10.08.03.00157
タケノコニップル	ST G1/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00158
ネジ式プラグ (つば付き)	VRS-SB G3/8-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00045
プラグ	VRS-S G3/8-AG	10.08.06.00049
ネジ式プラグ (つば付き)	VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00044
プラグ	VRS-S G1/4-AG	10.08.06.00048
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209