

VTR G3/8-IG 9xG1/4 POM

Art.-Nr.: 10.09.03.00100




VTR G3/8-IG 9xG1/4 POM

マニホールド VTRはすぐに使用可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	値
材質	ポリオキシメチレン
グリッパーの長さ L	116.00 mm
幅B	39.00 mm
高さ H	24.00 mm
アウトレット	9 x thread G1/4"-F
インレット	G3/8"-IG



デザインデータ VTR G3/8-IG 9xG1/4 POM

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L2	58.00 mm
グリッパーの長さ L	116.00 mm
幅B	39.00 mm
高さ H	24.00 mm
内径d	6.50 mm
スレッドG1	G3/8"-F
グリッパーの長さ LG1	10.5 mm
スレッドG2	G1/4-F
グリッパーの長さ LG2	10.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	27.0 mm
分岐タイプ	9 x ネジ接続 G1/4"-F

Art.-Nr.: 10.09.03.00100



技術資料

属性	価値
質量	110.00 g
材質	ポリオキシメチレン
製品ファミリー	VTR
締め付けトルクG1 (最大)	3.0 Nm
締め付けトルクG2 (最大)	2.0 Nm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.09.03.00100



発注データ アクセサリ 10.09.03.00100

Typ		本数
ネジ式プラグ (つば付き)	VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00044
ネジ式プラグ (つば付き)	VRS-SB G3/8-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00045
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209

