


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme	Polioksimetilen
Uzunluk L	116,00 mm
Genişlik B	39,00 mm
Yükseklik H	24,00 mm
Çıkışlar	9 x thread G1/4"-F
Giriş	G3/8"-IG

VTR G3/8-IG 9xG1/4 POM

Vakum/basıncı hava dağıtıcısı VTR, bağlantıya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	58,00 mm
Uzunluk L	116,00 mm
Genişlik B	39,00 mm
Yükseklik H	24,00 mm
İç çap d	6,50 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş uzunluğu LG1	10,5 mm
Diş G2	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG2	10,5 mm
Delik aralığı Y1	27,0 mm
Dağıtım türü	9 x diş G1/4"-F

Tasarım verileri VTR G3/8-IG 9xG1/4 POM

Art.-Nr.: 10.09.03.00100

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	110,00 g
Malzeme	Polioksimetilen
Ürün ailesi	VTR
Sıkma torku G1 (maks.)	3,0 Nm
Sıkma torku G2 (maks.)	2,0 Nm

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.09.03.00100**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.09.03.00100**

Typ	Ürün numarası
Bilezikli sızdırmazlık vidası	VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring
Bilezikli sızdırmazlık vidası	VRS-SB G3/8-AG ISKT O-Ring
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 10
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 10
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 8
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 8
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 12

WWW.SCHMALZ.COM/10.09.03.00100