

Art.-Nr.: 10.13.04.00905



FINGER-MODULE-2C-B-AL-SI-FOOD

技術資料


属性	価値
質量	88.90 g
折りたたみ式本数	2.0
グリップの長さ L	32.00 mm
幅B	45.00 mm
高さ H	69.30 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリップの長さ LG1	8.0 mm
スレッドG2	M4-F
グリップの長さ LG2	8.0 mm
デザイン	コンパクト
アプリケーション	ベーシック
フィンガー要素	モジュール

フィンガーモジュールFINGER-MODULE-Bは組み立てた状態でお届けします。製品の構成は以下の通りです：

- フィンガーモジュールアダプター (FINGER-COMP-BASE)、アルミ製とステンレス製の種類が利用可能。
- フィンガーモジュールスペアユニット (FINGER-SPARE-UNIT-B)、一般業界向け材質と食品接触に適した材質が利用可能。
- シーリングネジ (VRS-SB)、食品接触に適した材質で利用可能。

利用可能なスペアパーツ：フィンガーモジュールスペアユニット、フィンガーモジュールアダプター、シーリングネジ

利用可能なアクセサリ：プラグイン式ねじユニオン、取付け部品 スライディングクランプ



デザインデータ FINGER-MODULE-2C-B-AL-SI-FOOD

デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ L	32.00 mm
幅B	45.00 mm
高さ H1	75.40 mm
高さ H	69.30 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリップの長さ LG1	8.0 mm
スレッドG2	M4-F
グリップの長さ LG2	8.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	36.0 mm

Art.-Nr.: 10.13.04.00905



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
折りたたみ式本数	2.0
ニップル材質	アルミ
材質種類	食品接触用
デザイン	コンパクト



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.13.04.00905



発注データ アクセサリ 10.13.04.00905

Typ		本数
フィンガーモジュール機器 mGrip	FINGER-COMP BASE A4 HYG	10.13.03.04090
機械的なネジ	SCHR 4762 M4x10 A2	20.01.02.00267
アクセサリ mGrip	ACCS-mGrip CLAMP-FB IND 4.5	10.13.03.04091
ローレットネジ	SCHR M4 A2	10.13.03.04199
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288



発注データ スペアパーツ 10.13.04.00905

Typ		本数
フィンガーモジュール 予備ユニット mGrip	FINGER-SPARE-UNIT 2C HYG	10.13.04.00592
フィンガーモジュール機器 mGrip	FINGER-COMP-SET BASE IND	10.13.04.00590

