

Art.-Nr.: 10.13.04.00906



FINGER-MODULE-3C-B-AL-SI-FOOD

技術資料


属性	価値
質量	96.60 g
折りたたみ式本数	3.0
グリップバーの長さ L	32.00 mm
幅B	45.00 mm
高さ H	84.30 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリップバーの長さ LG1	8.0 mm
スレッドG2	M4-F
グリップバーの長さ LG2	8.0 mm
デザイン	コンパクト
アプリケーション	ベーシック
フィンガー要素	モジュール

フィンガーモジュールFINGER-MODULE-Bは組み立てた状態でお届けします。製品の構成は以下の通りです：

- フィンガーモジュールアダプター（FINGER-COMP-BASE）、アルミ製とステンレス製の種類が利用可能。
- フィンガーモジュールスペアユニット（FINGER-SPARE-UNIT-B）、一般業界向け材質と食品接触に適した材質が利用可能。
- シーリングネジ（VRS-SB）、食品接触に適した材質で利用可能。

利用可能なスペアパーツ：フィンガーモジュールスペアユニット、フィンガーモジュールアダプター、シーリングネジ

利用可能なアクセサリ：プラグイン式ねじユニオン、取付け部品 スライディングクランプ




デザインデータ FINGER-MODULE-3C-B-AL-SI-FOOD

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L	32.00 mm
幅B	45.00 mm
高さ H1	90.40 mm
高さ H	84.30 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリップバーの長さ LG1	8.0 mm
スレッドG2	M4-F
グリップバーの長さ LG2	8.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	36.0 mm

Art.-Nr.: 10.13.04.00906



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
折りたたみ式本数	3.0
ニップル材質	アルミ
材質種類	食品接触用
デザイン	コンパクト



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.13.04.00906



発注データ アクセサリ 10.13.04.00906

Typ		本数
フィンガーモジュール機器 mGrip	FINGER-COMP BASE A4 HYG	10.13.03.04090
機械的なネジ	SCHR 4762 M4x10 A2	20.01.02.00267
アクセサリ mGrip	ACCS-mGrip CLAMP-FB IND 4.5	10.13.03.04091
ローレットネジ	SCHR M4 A2	10.13.03.04199
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288



発注データ スペアパーツ 10.13.04.00906

Typ		本数
フィンガーモジュール 予備ユニット mGrip	FINGER-SPARE-UNIT 3C HYG	10.13.04.00593
フィンガーモジュール機器 mGrip	FINGER-COMP-SET BASE IND	10.13.04.00590


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.13.04.00906