

Art.-Nr.: 10.13.04.00944



FINGER-MODULE-6C-B-AL-SI

## 技術資料


| 属性            | 価値        |
|---------------|-----------|
| 質量            | 116.00 g  |
| 折りたたみ式本数      | 6.0       |
| グリップバーの長さ L   | 32.00 mm  |
| 幅B            | 45.00 mm  |
| 高さ H          | 129.30 mm |
| スレッドG1        | G1/8"-F   |
| グリップバーの長さ LG1 | 8.0 mm    |
| スレッドG2        | M4-F      |
| グリップバーの長さ LG2 | 8.0 mm    |
| デザイン          | コンパクト     |
| アプリケーション      | ベーシック     |
| フィンガー要素       | モジュール     |

フィンガーモジュールFINGER-MODULE-Bは組み立てた状態でお届けします。製品の構成は以下の通りです：

- フィンガーモジュールアダプター（FINGER-COMP-BASE）、アルミ製とステンレス製の種類が利用可能。
- フィンガーモジュールスペアユニット（FINGER-SPARE-UNIT-B）、一般業界向け材質と食品接触に適した材質が利用可能。
- シーリングネジ（VRS-SB）、食品接触に適した材質で利用可能。

利用可能なスペアパーツ：フィンガーモジュールスペアユニット、フィンガーモジュールアダプター、シーリングネジ

利用可能なアクセサリ：プラグイン式ねじユニオン、取付け部品 スライディングクランプ



デザインデータ FINGER-MODULE-6C-B-AL-SI

## デザインデータ

| 属性                   | 価値        |
|----------------------|-----------|
| グリップバーの長さ L          | 32.00 mm  |
| 幅B                   | 45.00 mm  |
| 高さ H1                | 135.40 mm |
| 高さ H                 | 129.30 mm |
| スレッドG1               | G1/8"-F   |
| グリップバーの長さ LG1        | 8.0 mm    |
| スレッドG2               | M4-F      |
| グリップバーの長さ LG2        | 8.0 mm    |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1 | 36.0 mm   |

Art.-Nr.: 10.13.04.00944



## 技術資料

| 属性       | 価値         |
|----------|------------|
| 真空パッドの材質 | シリコーンゴム SI |
| 折りたたみ式本数 | 6.0        |
| ニップル材質   | アルミ        |
| デザイン     | コンパクト      |



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.13.04.00944](http://www.schmalz.co.jp/10.13.04.00944)



## 発注データ アクセサリ 10.13.04.00944

| Typ                |                             | 本数             |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| フィンガーモジュール機器 mGrip | FINGER-COMP BASE A4 HYG     | 10.13.03.04090 |
| 機械的なネジ             | SCHR 4762 M4x10 A2          | 20.01.02.00267 |
| アクセサリ mGrip        | ACCS-mGrip CLAMP-FB IND 4.5 | 10.13.03.04091 |
| ローレットネジ            | SCHR M4 A2                  | 10.13.03.04199 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE G1/8-AG 6            | 10.08.02.00204 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W G1/8-AG 6             | 10.08.02.00288 |



## 発注データ スペアパーツ 10.13.04.00944

| Typ                     |                          | 本数             |
|-------------------------|--------------------------|----------------|
| フィンガーモジュール 予備ユニット mGrip | FINGER-SPARE-UNIT 6C IND | 10.13.04.00607 |
| フィンガーモジュール機器 mGrip      | FINGER-COMP-SET BASE IND | 10.13.04.00590 |

